




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX360

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DX2021

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Alkalmazás

univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetők

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	50...60
Üzemi feszültség toleranciája	[%]	33...58
Üzemi feszültség	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Áramfelvétel	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...45
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 65; (előlapon)
Sorkapocs védettsége		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	565,2
------	-----	-------



Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX360

Anyagok

Noryl UL94-V-0

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

7-segmenses LED kijelző, narancs 6-digites 15 mm

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok, DC: 10 x ...1,5 mm²csavaros sorkapcsok, AC: 4 x ...2,5 mm²

Csatlakozás

