




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA050MSSFKPG

Kifutó termék

Alternatív termékek: EVC817
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	26,5
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó


SSTAH050MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

