




Összekötő kábel

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható	
Alkalmazás	CAN busz	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...80
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	50,2
Méretek	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási sugár rögzített szerelésnél	min. 5 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Összekötő kábel

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm




Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 7,2 mm, árnyékolt; csavart; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / csavart + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / csavart

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 7,2 mm, árnyékolt; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BU =	fekete
RD =	kék
WH =	piros
screen =	fehér
	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

