




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méret [mm] 48 x 112 x 116

Felhasználási terület

Alkalmazás univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetők

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz] 50...60
 Üzemi feszültség [V] 115...230 AC / 18...30 DC
 Áramfelvétel [mA] 100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4; Analóg kimenetek száma: 1

Bemenetek

Digitális bemenetek száma 2

Kimenetek

Digitális kimenetek száma 4
 Analóg kimenetek száma 1
 Analóg áram kimenet [mA] 4...20
 Max. terhelés [Ω] 270
 Analóg feszültség kimenet [V] -10...10
 Túlterhelés-védelem igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
 Tárolási hőmérséklet [°C] -25...70
 Védettség IP 65
 Sorkapocs védettsége IP 20



Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	352
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyagok		Noryl UL94-V-0


Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő
---------	----------------	---

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



NC: nem használt