



Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méret	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	analóg jelek kijelzése és felügyelete; pl. nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők vagy áramlásérzékelők
------------	---

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	50...60
Üzemi feszültség	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	---

Bemenetek

Analóg bemenetek száma	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
Analóg bemenet (áram)	[mA]	0...20
Analóg bemenet (feszültség)	[V]	-10...10
Analóg bemenet felbontása		16 bit
Pontosság analóg bemenet	[%]	0,1

Kimenetek

Digitális kimenetek száma	4
Túlterhelés-védelem	igen

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65
Sorkapocs védettsége		IP 20



Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	350,5
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyagok		Noryl UL94-V-0
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő
Elektromos csatlakozás		
csavaros sorkapcsok:		
Csatlakozás		



NC nem használt