



Konfekcionálható dugalj

SDOGH040MSSFKPG



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...100

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

28,8

Méretek

[mm]

18 x 18 x 46

Anyagok

PA

Test kiöntő anyaga

PA

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E11657



Konfekcionálható dugalj

SDOGH040MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

