


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK190MSS0005H19



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 63 AC/DC

Max. összes áramerhelés [A]

8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

1141

Méretek [mm]

26 x 26 x 85

Anyagok

PUR fekete

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Meghúzási nyomaték [Nm]

2

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGK190MSS0005H19

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett





Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK190MSS0005H19

Csatlakozás

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga