


E10411



Beépíthető dugó

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 o-gyűrű



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	17,1
Méret	[mm]	18 x 18 x 20
Menetes csatlakozás		PG 9
Anyagok		horganyöntvény nikkelezett
Test kiöntő anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10411



Beépíthető dugó

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér