E10424

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0015A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC	
Kimenetek			
Elektromos kivitel		PNP	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90	
Védettség		IP 67	
Mechanikai adatok			
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39	
Anyagok		TPU átlátszó	
Test kiöntő anyaga		TPU, átlátszó	
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

E10424

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0015A03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék