


## Összekötő kábel

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

3

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...85

Védettség

IP 68

## Mechanikai adatok

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Összekötő kábel

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

