


E10437



Y - elosztó

ZDO2H040MSS0005H05



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...55 DC

Max. áramerhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

160,7

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Elosztódoboz portjainak
száma

2

Csatlakozó típusa

M12

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E10437



Y - elosztó


ZDO2H040MSS0005H05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

BN	1 (1...2)
BU	3 (1...2)
BK	4 (1)
WH	4 (2)

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér