




Körprofil munkahenger rögzítőbilincs
hengerérzékelőkhöz

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12



Felhasználási terület	
Kivitel	OG kiképzéshez MKT
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet	[°C] 0...50
Mechanikai adatok	
Súly	[g] 7,7
Anyagok	szerelőkészlet: POM; rögzítő: alumínium; csavar: rozsdamentes acél
Dugattyú átmérője	[mm] 12
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapfejű csavarok: 1 x SW2,5
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Diagrammok és grafikonok	

Beszerelés

