


Konfekcionálható dugalj

SDOAH050MSSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11512

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 50 AC/DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	35 x 20 x 31
-------	------	--------------

Anyag		PA
-------	--	----

Test kiöntő anyaga		PA
--------------------	--	----

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10622



Konfekcionálható dugalj


SDOAH050MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

