




Csatlakozókábel dugalljal

ADOGH042MSS0005E04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...30 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Méreték [mm] 15 x 15 x 42

Anyagok PVC átlátszó

Test kiöntő anyaga PVC, átlátszó

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések


Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett




E10717



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH042MSS0005E04

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék
WH =	fehér