
E11026

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA040VAS0010E04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E11026

Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAA040VAS0010E04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", derékszögű; kódolás: C; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér