




Konfekcionálható dugalj

SDOAH040MSSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	36 x 20 x 35
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 7

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10790



Konfekcionálható dugalj

SDOAH040MSSFKPG

Csatlakozás

