


Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Felhasználási terület

Alkalmazás	NAMUR
------------	-------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 15 DC
----------------------	---------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	62,2
Méreték [mm]	31 x 14,5 x 38
Anyagok	TPU; PUR
Test kiöntő anyaga	TPU / PUR
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Tartozékok

Szállított tételek	csavar feliratmező
--------------------	-----------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	Zóna0-ban való használatnál, IIB vagy IIC csoport esetén a felhasználónak el kell kerülnie az intenzív elektrosztatikus feltöltődést az aljzaton.
Csomagolási egység	1 db



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PVC, kék, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

