




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGA030VAS0005E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



| Felhasználási terület    |      |                                      |
|--------------------------|------|--------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok |      | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
| Szilikonmentes           |      | igen                                 |
| Elektromos adatok        |      |                                      |
| Üzemi feszültség         | [V]  | < 250 AC                             |
| Környezeti körülmények   |      |                                      |
| Környezeti hőmérséklet   | [°C] | -25...70                             |
| Védettség                |      | IP 67                                |
| Mechanikai adatok        |      |                                      |
| Méretek                  | [mm] | 15 x 15 x 42                         |
| Anyagok                  |      | PVC                                  |
| Test kiöntő anyaga       |      | PVC                                  |
| Hollandi anya anyaga     |      | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)    |
| Megjegyzések             |      |                                      |
| Csomagolási egység       |      | 1 db                                 |

# E10850



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGA030VAS0005E03

### Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PVC, sárga, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm )

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott



### Csatlakozás



|         |              |
|---------|--------------|
| GN =    | Érszínek :   |
| RD/BK = | zöld         |
| RD/WH = | piros/fekete |
|         | piros/fehér  |