



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH050MSS0010H05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méreték

[mm]

15 x 15 x 42

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E11143



Csatlakozókábel dugóval


ASTGH050MSS0010H05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
WH =	fehér
YE =	sárga