


Összekötő kábel

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

2 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

