

E10883




Összekötő kábel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E10884

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Összekötő kábel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

