





Konfekcionálható dugalj

SDOAK190MSSFKPG



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	7,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	148,5
Méret	[mm]	51 x 26 x 58
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm ² ; Kábel köpeny: Ø 10...14 mm		
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M23, derékszögű; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett		





Konfekcionálható dugalj

SDOAK190MSSFKPG

Csatlakozás

