


**Felhasználási terület**

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...85

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

28,2

Méretek

[mm]

39 x 19 x 31

Anyagok

PBT

Test kiöntő anyaga

PBT

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOAH040VASFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

