




Beépíthető dugó

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 125 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	27,3
Méretek	[mm]	18 x 18 x 19
Menetes csatlakozás		M20
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Beépíthető dugó


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: ...0,6 Nm; menet M20
Meghúzási nyomaték: ...2 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
WH =	fehér
YE =	sárga