




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050SCS0002I05

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVW013
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

**Csatlakozókábel dugaljjal**

ADOAH050SCS0002I05

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,5 mm; sugárhálós; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

**Csatlakozás**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér