




Konfekcionálható dugalj

SDOAH040PLSFKPG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC811
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	35 x 20 x 30
Anyagok		PBT
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		PA
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10012



Konfekcionálható dugalj

SDOAH040PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA



Csatlakozás

