


Konfekcionálható dugalj

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Alkalmazás

csatlakozás minősített gyújtószikramentes biztonsági áramkörökhöz

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Védettség

IP 67

Tesztek / engedélyek

Engedély

BVS 05 ATEX E106

ATEX eszközjelölés

 II 1G Ex ia IIC T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mechanikai adatok

Súly

[g]

59,1

Méret

[mm]

29 x 29 x 71

Anyagok

PBT

Test kiöntő anyaga

PBT

Hollandi anya anyaga

PA

Megjegyzések

Megjegyzések

Ta "Az áramkörök teljesítményeinek összege" a vonatkozó használati utasításban lévő táblázat alapján (biztonsági ATEX alkatrész)

Számos gyújtószikramentes áramkört lehet csatlakoztatni az aljzathoz.

Egy vagy több gyújtószikramentes áramkör feszültségeinek összege nem haladhatja meg a következő értéket :

U_{össz} max = 60 V (csúcsérték)

E1001A



Konfekcionálható dugalj

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 10...12 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x Rd24, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

