




Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC225
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	3
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség	IP 68	
Mechanikai adatok		
Anyagok	PUR	
Test kiöntő anyaga	PUR	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm




Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - Buchse






Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm