


E10076



Rögzítőbilincs

MOUNTING CLAMP IG



Felhasználási terület

Kivitel

betéthüvellyel

Mechanikai adatok

Súly [g]

34,7

Méretek [mm]

40 x 44 x 20

Belső átmérő [mm]

20

Anyagok

PBT

Tartozékok

Szállított tételek

hatlapfejű csavarok: 2 x M5 x 35

rugós alátétek: 2

szűkítőhüvely: M18

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db