




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH120MSS0005H12



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	1,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	326
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
	torziós igénybevétel	360 °/m
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH120MSS0005H12

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
GY/PK =	szürke/rózsaszín
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga
RD/BU =	piros/kék