


E10108



Konfekcionálható dugalj

SDOAH040PLSFKPG



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	15,2
Méret	[mm]	36 x 20 x 30
Anyagok		PBT
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		PA

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Konfekcionálható dugalj

SDOAH040PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,5 mm²; Tömszelence: PG 7

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: B; öntött test: PBT; záró: PA



Csatlakozás

