


Összekötő kábel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

110,1

Test kiöntő anyaga

sárgaréz, nikkelezett / TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db




Összekötő kábel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, fekete, Ø 4,8 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

