


E10150



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	26 x 15 x 38
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10150



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0002A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BK =
BN =
BU =

Érszínek :
fekete
barna
kék