


Konfekcionálható dugalj

SDOGF030MSSFKPG



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC/DC

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...85

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

10,7

Méreték

[mm]

12 x 12 x 45

Anyagok

PBT; PA

Test kiöntő anyaga

PBT / PA

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOGF030MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: 0,14...0,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...5 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT / PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

