


E10200



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0005E03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Energialáncban használható

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 250 AC/DC

Max. összes áramerhelés [A] 4; (40° C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85

Védettség IP 67

Tesztek / engedélyek

UL minősítés Ta < 75 °C

UL fájl száma E191684

Mechanikai adatok

Súly [g] 197,8

Méreték [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Anyagok TPU fekete

Test kiöntő anyaga TPU

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²

hajlítási ciklusok > 2 Mio.

torziós igénybevétel ± 180 °/m

E10200



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0005E03

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PVC, sárga, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", derékszögű; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Érszínek :
zöld
piros/fekete
piros/fehér