
E10289

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAG032--S0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület			
Különleges tulajdonságok		Halogénmentes	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC	
Védelmi osztály		III	
Kimenetek			
Elektromos kivitel		PNP	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90	
Védettség		IP 65	
Mechanikai adatok			
Anyagok		TPU átlátszó	
Test kiöntő anyaga		TPU, átlátszó	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

E10289

Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAG032--S0010A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: bepattintható kapcsolat



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék