


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0002A04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC001

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	15 x 15 x 43
-------	------	--------------

Anyag		TPU
-------	--	-----

Test kiöntő anyaga		TPU
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		sárgarézt, nikkelezett
----------------------	--	------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10302



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0002A04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	feke
WH =	kék
	fehér