


E12508



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN



Felhasználási terület	
Alkalmazás	NAMUR
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 15 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Súly [g]	52
Anyagok	TPU; PUR
Test kiöntő anyaga	TPU / PUR
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tartozékok	
Szállított tételek	csavar feliratmező
Megjegyzések	
Megjegyzések	Zóna0-ban való használatnál, IIB vagy IIC csoport esetén a felhasználónak el kell kerülnie az intenzív elektrosztatikus feltöltődést az aljzaton.
Csomagolási egység	1 db




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC, kék, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

