




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040ZDS0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 47
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett		




E10317



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040ZDS0010A03

Csatlakozás



BN =
BK =
BU =

Érszínek :
barna
fekete
kék