


Összekötő kábel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

ügyfélspecifikus



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Energialáncban használható
Alkalmazás	ellenáll a mikrobáknak
Olajálló	igen
UV-álló	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramerhelés [A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-15...70
Védettség	IP 65; IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	309,5
Anyagok	ház: TPE-U fekete; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett
Energialáncban használható	igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár min. 8 x kábelátmérő
	hajlítási sugár rögzített szerelésnél min. 4 x kábelátmérő

Megjegyzések

Megjegyzések	nagy mechanikai hatásoknak ellenáll
Megjegyzés	ügyfélspecifikus



Összekötő kábel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 7 m, PUR, fekete, Ø 5,8 mm; csavart érpár; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

