

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGS020PLS0005H02



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

8...32 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...85

Környezeti hőmérséklet

[°C]

(mozgó)

-20...85

Védettség

IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)

Mechanikai adatok

Súly

[g]

186,7

Anyagok

PA

Test kiöntő anyaga

PA

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 5 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E12551



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGS020PLS0005H02

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; öntött test: PA; Érintkezők: nikkelezett



Csatlakozás



BK = Érszínek :
BN = fekete
 barna