

Összekötő kábel

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

8...32 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-20...80

Védettség

IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)

Mechanikai adatok

Súly

[g]

82,1

Anyagok

PA; aljzat: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 5 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Elektromos csatlakozás - aljzat


Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

