


E11438



Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem		igen; (VDR)
Max. összes áramterhelés	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	77,7
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	csavar	
	feliratmező	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó ipari szabvány szerint, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: nikkelezett réz; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

