




Összekötő kábel

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS



| Felhasználási terület    |      |                       |
|--------------------------|------|-----------------------|
| Különleges tulajdonságok |      | Aranyozott érintkező  |
| Kivitel                  |      | tápkábel, L-kódolt    |
| Elektromos adatok        |      |                       |
| Üzemi feszültség         | [V]  | 64 DC                 |
| Max. összes áramerhelés  | [A]  | 16                    |
| Környezeti körülmények   |      |                       |
| Környezeti hőmérséklet   | [°C] | -40...90              |
| Védettség                |      | IP 67                 |
| Mechanikai adatok        |      |                       |
| Súly                     | [g]  | 479                   |
| Anyagok                  |      | PP                    |
| Test kiöntő anyaga       |      | TPE                   |
| Hollandi anya anyaga     |      | sárgaréz, nikkelezett |
| Megjegyzések             |      |                       |
| Csomagolási egység       |      | 1 db                  |

## Összekötő kábel

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



## Elektromos csatlakozás - 2

Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

