


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0030C05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC561

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	1286,4
Méret	[mm]	15 x 15 x 46,5
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0030C05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 30 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,5 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér