


Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0020B19

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-15...80

Védettség


IP 67



Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0020B19


Mechanikai adatok		
Anyagok	TPU	
Test kiöntő anyaga	TPU	
Elosztódoboz portjainak száma	8	
Csatlakozó típusa	M12	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	16 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 20 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm		



Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0020B19

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga

E12071

Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0020B19

