




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032VAS0025E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály	III	
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség	IP 68	
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	18 x 10 x 28
Anyagok	PVC	
Test kiöntő anyaga	PVC	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032VAS0025E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 25 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék