



Konfekcionálható dugalj

SDOGH050MSSFKPG

Kifutó termék

Alternatív termékek: EVC814

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. összes áramerhelés [A]

4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...85

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly [g]

29,2

Méretek [mm]

20 x 20 x 46

Anyagok

PA

Test kiöntő anyaga

PA

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Konfekcionálható dugalj


SDOGH050MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

