

Összekötő kábel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Alkalmazás

CAN busz

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Tárolási hőmérséklet

[°C]

-40...80

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

100,7

Méretek

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény, nikkelezett

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

hajlítási sugár rögzített szerelésnél

min. 5 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 1 Mio.

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Összekötő kábel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm




Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 7,2 mm, árnyékolt; csavart; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / csavart + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / csavart

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 7,2 mm, árnyékolt; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BU =	fekete
RD =	kék
WH =	piros
screen =	fehér
	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

