




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFKSG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	66,5
Méret	[mm]	42 x 20 x 54
Anyagok		horganyöntvény nikkelezett
Test kiöntő anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFKSG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett; záró: horganyöntvény, nikkelezett;
Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolható



Csatlakozás

